

**SERRE-CÂBLE à étrier – DIN 741**

**RÉF. 5270**

L'utilisation de serre-câbles réduit la charge de rupture du câble de 15 à 20%  
La distance entre serre-câbles doit être égale à 6 à 8 fois le diamètre du câble  
Serrage : se référer à la norme boulonnerie 6.8

**Ensemble zingué**

**Norme DIN 741**




**Ne pas utiliser les serre-câbles sur câbles plastifiés ! Faire obligatoirement des tests de l'ensemble avant mise en service !**

**NOMBRE DE SERRE-CÂBLES À UTILISER :**

diamètre câble	câble âme textile	câble âme métall.
5 à 12 mm	3 serre-câbles	4 serre-câbles
12,5 à 20 mm	4 serre-câbles	5 serre-câbles
22 à 25 mm	5 serre-câbles	6 serre-câbles
25 à 35 mm	6 serre-câbles	7 serre-câbles
35 à 50 mm	7 serre-câbles	8 serre-câbles

**position correcte des serre-câbles**

étriers sur brin mort, semelles sur brin tirant



CODE	0G	AG	BG	CG	DG	EG	EG13	FG	GG	HG	JG	KG	LBG	MG	NG	OG	PG
câble Ø mm	3	5	6	8	10	11	12-13	14	16	19-20	22	26	30	34	40	45	50
A (mm)	4	5	5	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	16	18	18
B x F mm	20x21	24x24	28x26	34x30	42x37	44x38	55x44	57x46	63x52	75x58	85x64	95x68	110x80	120x88	140x95	165x112	170x121
C (mm)	9	11	13	16	20	21	25	27	30	34	38	42	50	54	60	70	70
D (mm)	12	13	15	19	22	22	30	30	33	38	44	45	50	55	60	65	67
H (mm)	10	11	12	14	18	19	23	23	26	29	33	35	37	42	45	49	51
Boitage	100 p	100 p	100 p	50 p	50 p	50 p	25 p	25 p	20 p	20 p	20 p	20 p	-	-	-	-	-
poids (kg)	0,008	0,014	0,016	0,027	0,057	0,06	0,113	0,127	0,15	0,23	0,27	0,3	0,5	0,68	0,86	1,48	1,95



**NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE**


**SERRE-CÂBLE à étrier – EN 13411-5**

**RÉF. 5272**

Série **LOURDE**  
Etrier en acier zingué  
Semelle fonte


**position correcte des serre-câbles**

étriers sur brin mort, semelles sur brin tirant



**Norme EN 13411-5**

CODE	A	B	C	D	E	EE	F	G	H	I	J	K	L
câble Ø mm	5	6,5	8	10	12	14	16	19	22	26	30	34	40
A x L en mm	25x25	30x32	39x41	40x46	50x50	59x66	64x76	68x83	74x96	84x111	95x127	105x141	117x159
D en mm	5	6	8	8	10	12	14	14	16	20	20	22	24
Poids en kg	0,02	0,04	0,82	0,92	0,25	0,3	0,43	0,49	0,68	1,17	1,4	2,13	2,68



Semelle gravée CE



**NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE**